

EPCO.

HIGH PERFORMANCE CASING

**For cured and cooked
sausages**

High resistant collagen casing
for sausages salami type.

EPCO offers high permeability
and adherence and provides a
high performance.

BUDELLO AD ALTE PRESTAZIONI

**Per insaccati cotti e
stagionati**

Budello collagene ad alta
resistenza per insaccati tipo
salami.

EPCO offre un'alta
permeabilità, aderenza e alte
prestazioni.



EPCCO.

TECHNICAL SHEET / CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATS AND CALIBERS / FORMATI E CALIBRI

STRAIGHT CASING. Ø 20-140mm
BUDELLO DRITTO

ROUND CASING. Ø 24-58mm
BUDELLO CURVO

SMALL ROUND CASING. To consult
BUDELLO CURVA STRETTA. Su
richiesta

PRESENTATIONS / PRESENTAZIONE

REELS / BOBINE

BUNDLES / MAZZE

SHIRRED CASING / ARRICCIATO

TIED, CLIPPED OR SEWN PIECES /
PEZZI LEGATI, CLIPPATI O CUCITI

OPTIONS / OPZIONI

EASY PEEL / EASY PEEL

SPECIAL HARD / SPECIAL DURO

READY TO USE / READY TO USE

PERFORATED / FORATO

PRINT / STAMPATO

COLOURS / COLORI

● 000 COLOURLESS / NATURALE

● 001 RED / ROSSO

● 002 SALMON RED / ROSSO
SALMONE

● 004 BLACK / NERO

● 005 MAHOGANY / MOGANO

● 006 ONION / CIPOLLA

● 007 PINK / ROSA

● 009 LIGHT MAHOGANY / MOGANO CHIARO

● 010 CREAM / CREMA

● 025 ORANGE MAHOGANY / MOGANO
ARANCIONE

● 054 PASSION FRUIT / FRUTTO DELLA PASSIONE

● 300 CARAMEL / CARMELLO

● 400 DARK CARAMEL / CARMELLO SCURO

PACKAGING / IMBALLAGGIO

CARD BOARD BOX /
SCATOLA IN CARTONE

PRESERVATION / CONSERVAZIONE

KEEP IN A COOL AND DRY PLACE (BETWEEN 10-15°C AND 60-70% HR)
MANTENERE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO (TRA 10-15°C E 60-70% HR)

RECOMMENDED STUFFING HORNS / TUBI DI INSACCO RACCOMANDATI

CALIBER / CALIBRO	20	22	24	26	30	32	34	36	38	40-43	45-47	50-53	55-57	60-62	65-67	70-73	75-77	80-82	85	90	95	100-140
STUFFING HORN / TUBO DI INSACCO	13	14	15	17	20	21	22	24	25	27	30	34	35	42	46	50	52	56	60	65	70	75

TECHNICAL SHEET / CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALS / GENERALI

CASING PRE-TREATMENT:

Brine: Mix water (25°C) and salt at
a concentration of 15%.

Soaking time: At least 20 min.

STUFFING CALIBER:

Up to 3 mm above the
nominal caliber.

PRE-TRATTAMENTO DEL BUDELLO:

Salamoia: Miscelare acqua
(25°C) e sale ad una
concentrazione del 15%.

Ammollo: Minimo 20 min.

CALIBRO DI RIEMPIMENTO:

Fino a 3 mm oltre il calibero
nominale.